



Szögsatu, Max. befogható tartomány: 90mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	862500 90
GTIN	4008158016832
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Temperöntvény alaptest fix, tisztán megmunkált érintkezési felületekkel (befogási szög 90°).
Mozgatható szorítópofák **különböző anyag-keresztmetszetekhez**.

Felhasználás:

Munkadarabok szögponos befogásához hegesztésnél, ill. szerelési munkákhoz.

Műszaki leírás

Max. áteresztés	60 mm
Súly	3,8 kg
Max. befogható tartomány	90 mm
Pofamagasság	35 mm
Termék fajtája	Szögsatu

