



HOLEX CleverDrill rövidfúró készlet HSS 113005 sz., N típus kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-10



Rendelési adatok

Rendelés száma	113510 1-10
GTIN	4045197972866
Árucikk kategória	12B

Leírás

Kivitel:

A 113005 cikkszámú rövidfúrókból összeállítva.

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Fúró tartomány: 1 - 10 mm

Fúrók száma: 19

Fúrók méretemelkedése: 0,5 mm

Műszaki leírás

Szár	Hengeres szár
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúró tartomány	1 - 10 mm

Adatlap

Fúrók száma	19
Vágóélek száma Z	2
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 1897
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	130 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	63 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	30 m/min	K
CuZn	alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 2 mm	113005 2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 5 mm	113005 5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 10 mm	113005 10
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 7 mm	113005 7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 6 mm	113005 6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 9 mm	113005 9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 4 mm	113005 4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 8 mm	113005 8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS Ø DC h8 3 mm	113005 3