



LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül, 18 V, Típus: GLI18300



Rendelési adatok

Rendelés száma	073205 GLI18300
GTIN	3165140876193
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Robusztus 18 V LED-es akkus lámpa billenthető lámpafejjel. 6 nagy fényerejű LED 300 Lumennel és nagyon hosszú élettartammal.

Rugalmasan használható a különböző világítási pozícióknak köszönhetően.

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	GLI 18V-300
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akku nélkül	300 g

Fényáram	300 lm
Égő	LED modul
Energiaellátás	Akkus
ATEX zóna	Nincs
Terméknév attribútum	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073853 B18
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073851 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV