



Kompakt magfurat-fúrógép, Gyártó azonosító: 72721561



Rendelési adatok

Rendelés száma	076526 72721561
GTIN	4014586632735
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Extrém kisméretű és könnyű 1 fokozatú Compact mágnesszalpas magfúrógép szöghajtással és a legkisebb méretekkel szűk helyen végzett munkákhoz műhelyben és építési területen.

- **Fixen álló fúrómotor szűk helyeken végzett munkához.**
- **Helytakarékos, mindkét oldalon kezelhető racsnival.**
- **A gép könnyen felhelyezhető a 7,5 kg súlyának köszönhetően.**
- **Belső hűtéses kenés kézi pumpával.**
- **Kényelmes mágneses tartóerő kijelző.**
- **Billenésérzékelő.**
- **Elektronikus fordulatszám-beállítás.**
- **Fordulatszám-tároló „memória funkcióval”.**

Tartalom:

1 × racsni 3/8 col, 1 × dugókulcs toldósár 3/8 col, hűtőfolyadék-szivattyú, tartóheveder, forgácshorog, központosító csap, érintésvédelem, segédmarkolat, 2 × belső hatszögkulcs 5 és 8 mm, 2 × belső hatszögkulcs T-hajtószárral 5 és 8 mm, koffer.

Csomagolás: Szállítóköffer

Gyártó jelölése: KBC 35

Teljesítményfelvétel: 1100 W

Maximális fordulatszám: 130 - 520 min⁻¹

Szerszámbefogó mérete: 3/4" Weldon

Maximális menetfúrás Ø acélban: M12

Maximális csigafúró Ø acélban: 16 mm

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	KBC 35
Teljesítményfelvétel	1100 W
Maximális fordulatszám	130 - 520 min ⁻¹
Maximális menetfúrás Ø acélban	M12 mm
Súly	7,5 kg
Magasság	169 mm
Max. süllyesztés Ø	32 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Mágnestalp hossza	175 mm
Munkalöket	46 mm
Szerszámbefogó mérete	3/4 col Weldon
Mágnestalp szélessége	80 mm
Furatmélység	Magfúró acélhoz, maximum 35 mm mm
Csomagolás	Szállítókoffer