


**Garant****Polírozó korong (SiC), Ø 125 mm, Szemcsézet: 800****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566970 800
GTIN	4045197973337
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

Rugalmas poliuretán polírozó korong SiC csiszolószemcsével borítva.

**Felhasználás:**

Nagyobb felületek megmunkálásához. Az egyes szemcsézetek egymás utáni felhasználásával finom tükörfényes felületek hozhatóak létre. Polírozó paszta nem szükséges. Finom **tükörfényes felület**.

**Műszaki leírás**

Furat Ø	22,23 mm
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Alak leírása	lapos
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Nemvas- és színesfémek
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	30 m/s
Terméknév attribútum	Ø 125 mm

Termék fajtája

Polírozó korong

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		