

**Garant****Szorító előtétpofa, Pofaszélesség: 125mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 362392 125    |
| GTIN              | 4045197973108 |
| Árucikk kategória | 31S           |

**Leírás****Kivitel:**

Nagy pontosságú befogás. A kiegészítő pofák nagyon jelentősen kibővítik a satu felhasználási lehetőségeit. Optimalizált fogalak a nagy tartóerők érdekében. Megfordítható pofa 2 befogó lépcsővel. Az egyik befogó lépcső 3 mm magas, a másik befogó lépcső 5 mm magas.

**Műszaki leírás**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Pofaszélesség b   | 12 mm       |
| Pofamagasság h    | 40 mm       |
| Hozzávaló színkód | Titan 2     |
| Hozzávaló színkód | LC          |
| Hozzávaló színkód | LC-GARANT   |
| Hozzávaló színkód | HD-Allmatic |
| Hozzávaló színkód | HD-HOLEX    |
| Hozzávaló színkód | Basic       |
| Hozzávaló színkód | LCV125G     |
| Hozzávaló színkód | TC          |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Hozzávaló színekód | NC8       |
| Hozzávaló színekód | HiPo      |
| Hozzávaló színekód | HD befogó |
| Pofaszélességhez   | 125 mm    |
| Termék fajtája     | Satupofák |