



Lépcsős pofa mobil, Típus: 160



Rendelési adatok

Rendelés száma	361450 160
GTIN	4250364403382
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Mozgó pofa.

A 90, 125 és 160 méret **bepattintós gyorscsere rendszerrel**, a 361440 sz.-nál csak a 90 és 125 méretben.

Felhasználás:

Párhuzamosan előmunkált munkadarabok befogására. M10 és M6 menet bepattintós gyorscsere-rendszerű előtétpofák befogásához bepattintós előtétekhez és pofákhoz. Lépcsős előtétek befogása a magas oldalon vagy a lépcsős oldalon (361950; 361960; 361970 sz.).

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

Minden TC, LC, Garant-NC, Titan és eddigi NC kivitelű típus.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok. 1 lépcsős pofa.

Műszaki leírás

Hossz l_1	64 mm
Magasság h_1	25 mm
Pofamagasság h	50 mm

Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	LC
Hozzávaló színekód	NC8
Hozzávaló színekód	Titan2/TitanSense
Hozzávaló színekód	HOLEX NC
Pofaszélesség b	160 mm
Pofahossz l	114 mm
Termék fajtája	Satupofák