

**Ansell****Kesztyű pár HyFlex® 11-816, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094356 7
GTIN	10076490449992
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

HyFlex® 11-816. Extrém vékony robusztus kesztyű a **18-as fonalsűrűségű kötéstechnikának** köszönhetően. **Hosszabb élettartam és jobb kopásállóság** a FORTIX™ Abrasion Resistance Technology habbevonat következtében. **Oldószert- és károsanyagmentes**, Oeko-Tex standard szerinti tanúsítással. Különösen alkalmas a precizitással szembeni magas igényű, könnyű szerelési munkákhoz, elektromotorok, légkondicionálók, kábelkötegek végszereléséhez.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sorozat	HyFlex®
Kesztyűméret	7
Védelmi kategória	II. kategória

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
EN 388	4121A
Hordozóanyag	Nylon Spandex
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	219 mm
Festék	fekete / kék
Súly	20,4 g
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Nitrilhab
Vágásvédelmi kategória	A
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk