

HOLEX**Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 19X22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614843 19X22
GTIN	4045197973344
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra, valamint középállásba. Különböző kulcsnyílásokkal, erősen hajlított. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	19 mm
Maximális gyűrű Ø D2	48 mm
Kulcsnyílás ₂	22 mm
Maximális gyűrű Ø D1	35 mm
Teljes hossz L	300 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₂	30 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h ₁	24 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Hajlított csillag	igen
Racsní, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs