



Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 24X27mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	614843 24X27
GTIN	4045197973368
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra, valamint középállásba. Különböző kulcsnyílásokkal, erősen hajlított. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Teljes hossz L	330 mm
Kulcsnyílás ₂	27 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁	30 mm
Maximális gyűrű Ø D2	60 mm
Maximális gyűrű Ø D1	48 mm
Kulcsnyílás ₁	24 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₂	34 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Hajlított csillag	igen
Racsní, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs