

**Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 30X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra, valamint középállásba. Különböző kulcsnyílásokkal, erősen hajlított. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	30 mm
Maximális gyűrű Ø D1	60 mm
Maximális gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	35 mm
Maximális gyűrűmagasság h <sub>1</sub>	34 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	32 mm
Teljes hossz L	380 mm
Maximális gyűrű Ø D2	64,5 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Hajlított csillag	igen
Racsní, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs