



Csiszolótárcsa CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Típus: D852



Rendelési adatok

Rendelés száma	566368 D852
GTIN	4007220068380
Árucikk kategória	55K

Leírás

Kivitel:

CC-GRIND-SOLID DIAMOND csiszolótárcsa a teljes felületen galvanikusan kötött gyémánttal borítva.

Felhasználás:

Nagyon kemény anyagok, mint a titán, nikkal alapú ötvözetek, öntvény, keményfémek, kerámia és szálerősítéses kompozit anyagok megmunkálásához. Felület- és élmegmunkáláshoz, hegesztési varrat megmunkálásához és sorjázási munkákhoz. 566365 sz. felfogó karima készlet.

Maximális kerületi sebesség: 40 m/s

Furat Ø: 22,23 mm

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Ajánlott fogásszög	5-15 fok

Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Száraz	alkalmas		