



Csiszolótárcsa CC-GRIND-STRONG, Tárcsa Ø: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	566366 125
GTIN	4007220104484
Árucikk kategória	550

Leírás

Kivitel:

Az innovatív 4 rétegű **CC-GRIND-STRONG** csiszolótárcsa kombinálja az egyenletesen elhasználódó klasszikus, három rétegű csiszolóanyaggal rendelkező nagyoló tárcsát. **Hosszabb élettartamú, mint a CC-GRIND-SOLID csiszolótárcsa** az agresszív csiszolóanyag rétegeknek és a csiszolásban is közreműködő tartótányérnak köszönhetően.

Felhasználás:

Kemény és durva csiszolásokhoz felületeken, hegesztési varrat megmunkálása során, sorjázásnál, élettörésnél, revétlenítésnél.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Ajánlott fogásszög	5-15 fok

Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		