



Akkus ütvecsavarozó, Típus: M18ONEFF12



Rendelési adatok

Rendelés száma	074010 M18ONEFF12
GTIN	4058546028992
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil **fém hajtóműház** és ergonomikus, **puha középső markolat**. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. **REDLINK PLUS™ elektronika** – egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:

- **A meghajtómotor – akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.**
- **Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.**

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között.

- **Kompakt felépítés.**
- **A 4. fokozat a teljesítmény és a pontosság optimális keveréke csavarok meglazításához.**
- **Erős 1356 Nm nyomaték.**
- **1/2 col biztosító gyűrűs befogó.**
- **ONE KEY™ applikáció egyedi szerszámbeállításokhoz.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security többek között lehetővé teszi a készülék utolsó pozíciójának megjelenítését.**

Kivitel reklámszöveg:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás.

- **Kompakt felépítés.**

- **A 4. fokozat a teljesítmény és a pontosság optimális keveréke csavarok meglazításához.**

Előny:

DRIVE CONTROL™.

Tartalom:

2 × Li-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box, övcsipesz.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.

Műszaki leírás

Ütésszám 4. fokozat	0 - 2100 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Ütésszám 1. fokozat	0 - 950 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximális nyomaték 2. fokozat	400 Nm
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális nyomaték 3. fokozat	1356 Nm
Maximális nyomaték 4 fokozat	1356 Nm
Súly	3,3 kg
Ütésszám 3. fokozat	0 - 2100 min ⁻¹
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Maximális nyomaték 1. fokozat	130 Nm
Ütésszám 2. fokozat	0 - 1750 min ⁻¹
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M33
Gyártó jelölése	M18ONEFHIWF12-502X
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Applikáció kapcsolódás	OneKey
A tartalmazott akkumulátorok száma	2

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18