

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-528, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094487 10
GTIN	10076490448582
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-528. Könnyű és bőrbarát vágás elleni védőkesztyű INTERCEPT™ szállal **18-as fonalsűrűségű kötéstehnológiával** a jó kézügyesség és jó fogás érdekében kisebb - akár enyhén olajos- alkatrészek megfogásakor.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás

Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kötéstechnológia	18G
EN 388	3X32B
Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	Nitril
Anyag	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / kék
Súly	26,4 g
Hossz	230 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű