

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-528, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094487 8
GTIN	10076490448568
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-528. Könnyű és bőrbarát vágás elleni védőkesztyű INTERCEPT™ szállal **18-as fonalsűrűségű kötéstehnológiával** a jó kézügyesség és jó fogás érdekében kisebb - akár enyhén olajos- alkatrészek megfogásakor.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás

Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kötéstechnológia	18G
EN 388	3X32B
Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	Nitril
Anyag	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / kék
Súly	26,4 g
Hossz	230 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű