

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-727, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094489 10
GTIN	10076490052949
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-727. Vágás elleni védőkesztyű INTERCEPT™ szállal. Jó tapintási érzet az ujjbegyeknél és ergonomikus hordozó réteg a kényelmes viselet érdekében. Jó fogású az éles szélű fém alkatrészek mozgatásához és szereléséhez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát

Kötéstechnológia	15G
EN 388	4342B
Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	PU
Anyag	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	szürke
Súly	26,9 g
Hossz	195 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű