

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-727, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094489 9
GTIN	10076490052932
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-727. Vágás elleni védőkesztyű INTERCEPT™ szállal. Jó tapintási érzet az ujjbegyeknél és ergonomikus hordozó réteg a kényelmes viselet érdekében. Jó fogású az éles szélű fém alkatrészek mozgatásához és szereléséhez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát

Kötéstechnológia	15G
EN 388	4342B
Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	PU
Anyag	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	szürke
Súly	26,9 g
Hossz	195 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű