

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-541, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094563 7
GTIN	10076490458581
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-541. Nagyon könnyű kesztyű 18-as fonalsűrűségű kötéstechológia egyidejűleg magas vágás elleni védelemmel (D kategória EN 388:2016 szerint) az INTERCEPT™- és KEVLAR® szál kombinált felhasználásának köszönhetően. Vékony és mégis robusztus nitrilhab bevonat. Ideális kisebb éles szélű fém alkatrészek szereléséhez.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Vágásvédelmi kategória: D

Festék: fekete / szürke

Szilikonmentes: igen

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Szilikonmentes	igen

Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kötéstechnológia	18G
Mosás	40 °C színes ruha
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	INTERCEPT™, Kevlar
Bevonat	Nitrilhab
Anyag	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete / szürke
Súly	24 g
Hossz	196 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű