

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-542, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094568 7
GTIN	10076490449558
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-542. F kategóriás extrém magas vágás elleni védelem. Speciális, könnyű súlyú szerkezet a kényelmes viselet és a jó kézügyesség érdekében. A kézfej jól szellőzik és a szennyeződésnek ellenálló nitril bevonat lehetővé teszi forró, max. 100 °C-os tárgyak mozgását.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Szilikonmentes	igen
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Tartalom	12

Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kötéstechnológia	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	Nitril
Anyag	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete
Szabvány	EN 407
Súly	30,9 g
Érintkező hő max.	100 °C
Hossz	213 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	F
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű