

uvex

Kesztyű pár uvex phynomic C5, Kesztyűméret: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	094548 9
GTIN	4048612051719
Árucikk kategória	04U

Leírás

Kivitel:

uvex phynomic C5. Könnyű és finom tapintásérzetű vágás elleni védőkesztyű nedvesség lepergető és rugalmas, vizes bázisú polimer bevonattal. Nagyon jó fogás száraz és enyhén nedves munkakörnyezetben. Érzékeny bőrhez használható (bőrgyógyászatilag tesztelt).

uvex phynomic sorozat. Különösen könnyű, rugalmas, jól illeszkedő vágás elleni védőkesztyű. Optimálisan

alkalmas olyan tevékenységekhez, melyeknél fontos a nagyon finom tapintásérzet. Öko-Tex® Standard 100 és szilikonmentes.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Glove characteristics: Silicone-free

Glove characteristics: Levnedsmiddelcertificering

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonია

Käsineiden ominaisuudet: Elintarviksertifiointi

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C
EN 388:2016: 4X42C
EN 388:2016: 4X42C
EN 388:2016: 4X42C
EN 388:2016: 4X42C

Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Hordozóanyag	Poliamid, HPPE
Bevonat	Nitril
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke / kék
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű