

HOLEX**Lamellás csiszolóhenger M14 Vlies, hullámos, Ø 100×50 mm, Szemcseméret: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566375 280
GTIN	4045197973122
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Színusz alakban hajtott csiszolóvlies normál korunddal (A) bevonva vágott élek nélkül.

Felhasználás:

Átmenetes **matírozáshoz** és **polírozáshoz**.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám	2800 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Menet	M14
Terméknév attribútum	Ø 100×50 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél

Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	30 m/s
Termék fajtája	Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		