

Ansell**Kesztyű pár ActivArmr Hycron® 27-607, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094430 9
GTIN	10076490102507
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

ActivArmr Hycron® sorozat. **Ellenállóképes** pamut jersey kesztyű nitril bevonattal igényes munkavégzéshez. Éles szélű és súroló anyagokkal szemben nagy ellenálló képességű. Robusztusabb és rugalmasabb, mint a PVC, háromszor tartósabb, mint a nehéz bőr kesztyűk. **Zsír- és olajálló.** Különösen alkalmas durva öntvény elemekhez, műanyag idomokhoz, rúdacélhoz, lemezhez, nagy teljesítményű kábelhez, építőanyagokhoz, nyers fához. Kötött szárral és 3/4 bevonattal a jobb szellőzés megőrzése érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Illeszkedés	jó
DMF mentes	nem

Szilikonmentes	igen
Bevonat anyaga	Nitril
Olajos fogás	jó
Kesztyűméret	9
Tapintási érzet	mérsékelt
Szellőzés	mérsékelt
Nedves fogás	jó
Hővédelem	nem alkalmas
Sorozat	Hycron®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388	4221X
Hordozóanyag	pamut
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Hossz	246 mm
Festék	kék
Súly	57 g
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Nitril
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk