

**Honeywell****Kesztyű pár Diamond Black Skin B, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094498 10
GTIN	3603835657233
Árucikk kategória	09A

**Leírás****Kivitel:**

Diamond Black Skin B. A vágás elleni védőkesztyű nitrilhab bevonattal rendelkezik speciális finissel a jó fogás és az ujjak maximális mozgásszabadsága érdekében, minimális fáradás mellett. **18-as fonalsűrűségű kötéstechológia.** Ideális enyhén olajos környezetben végzett munkához.

**Szabvány:**

EN 388; EN 420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B  
Szilikonmentes: igen

## Műszaki leírás

Szilikonmentes	igen
Kesztyűméret	10
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kötéstechnológia	18G
EN 388:2016	4X42B
Hordozóanyag	Dyneema®
Bevonat	Nitrilhab
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű