

Honeywell**Kesztyű pár Diamond Black Skin B, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094498 11
GTIN	13603835656653
Árucikk kategória	09A

Leírás**Kivitel:**

Diamond Black Skin B. A vágás elleni védőkesztyű nitrilhab bevonattal rendelkezik speciális finissel a jó fogás és az ujjak maximális mozgásszabadsága érdekében, minimális fáradás mellett. **18-as fonalsűrűségű kötéstechológia.** Ideális enyhén olajos környezetben végzett munkához.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B
Szilikonmentes: igen

Műszaki leírás

Szilikonmentes	igen
Kesztyűméret	11
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kötéstechnológia	18G
EN 388:2016	4X42B
Hordozóanyag	Dyneema®
Bevonat	Nitrilhab
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű