

Hartig

Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 50-75mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	420542 50-75
GTIN	4250099600223
Árucikk kategória	46P

Leírás**Kivitel:**

Levelt , keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Nagyobb pontosságú mint a DIN 863. Rögzítés szorítóval. Előre vezetett finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Felhasználás:

Az 5 µm közvetlen leolvasásnak köszönhetően különösen alkalmas minőségellenőrzéshez.

Műszaki leírás

Mérődob Ø	25 mm
Kalibrálás	B1
Orsó kivitele	edzett, köszörült
Orsó Ø	8 mm
Leolvasás	0,005 mm
Méréstartomány	50 - 75 mm
Hibahatár	2 µm
Mérődob osztás	1/50 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Finom racsni	igen

Hőszigetelő kézvédő	igen
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022000 100