



Hővédelmi kesztyű pár, Kesztyűméret: UNI



Rendelési adatok

Rendelés száma	094654 UNI
GTIN	4030971042651
Árucikk kategória	06C

Leírás

Kivitel:

Hővédelmi kesztyű a tenyérfelületen Sebatan® bőrrrel. Jó mozgásszabadság és tapintóképesség. Szimpla pamut béléssel. Alkalmas a fém- és hajógyártáshoz, valamint könnyű hegesztési munkákhoz, melynél sugárzó hő fordul elő.

Aluminizált felülettel és szárral.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Hővédelmi kesztyűk
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
EN 388	4244
EN 407	423444

Érintkező hő max.	250 °C
Sugárzó hő, max.	1000 °C
Hordozóanyag	Preox-aramid
Festék	barna/ezüst
Felhasználás	többször használatos
Hossz	380 mm
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Hővédelem max.	250 °C
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hővédelmi kesztyűk