



Hővédelmi kesztyű pár, Kesztyűméret: UNI



Rendelési adatok

Rendelés száma	094653 UNI
GTIN	4030971010247
Árucikk kategória	06C

Leírás

Kivitel:

Hővédelmi kesztyű aramid szövetből. **Vágás- és kopásálló.** Jól használható mozgatáshoz. Nem sorjázott tárgyak megmunkálásához, valamint **hegesztési munkákhoz** és a fém- / tartálygyártás területén történő használathoz alkalmas.

Aluminizált felülettel és szárral.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Hővédelmi kesztyűk
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
EN 388	1542
EN 407	423444

Érintkező hő max.	250 °C
Sugárzó hő, max.	1000 °C
Hordozóanyag	Aramid
Festék	sárga/ezüst
Felhasználás	többször használatos
Hossz	380 mm
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Hővédelem max.	250 °C
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hővédelmi kesztyűk