



## Hővédelmi kesztyű pár, Kesztyűméret: UNI



### Rendelési adatok

Rendelés száma	094656 UNI
GTIN	4030971003119
Árucikk kategória	06C

### Leírás

#### Kivitel:

Hővédelmi kesztyű **Perox-aramid szövetből. Nagyon csúszásmentes** a tenyérfelületen lévő szilikon bevonatnak köszönhetően. Jól használható és rugalmas. Forró, csúszós eszközökkel végzett munkánál és a vegyipar területén használható.

**Aluminizált felülettel** és szárral.

#### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Kesztyű típus	Hővédelmi kesztyűk
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
EN 388	4X4XX
EN 407	433444

Érintkező hő max.	350 °C
Sugárzó hő, max.	1000 °C
Hordozóanyag	Szilikon-üveg
Bevonat	Szilikon
Festék	ezüst
Felhasználás	többször használatos
Hossz	380 mm
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Hővédelem max.	350 °C
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hővédelmi kesztyűk