

ejendals

Hideg elleni védőkesztyű pár Tegera® 117, Kesztyűméret: 10



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094821 10 |
| GTIN | 7392626010642 |
| Árucikk kategória | 04R |

Leírás

Kivitel:

Tegera® 117. **Kényelmes hideg elleni védőkesztyű** teljes barkás kecskebőrből és nylonból. Robusztus az ujjaknál és a hüvelykujjnál lévő **erősítő elemeknek** köszönhetően. Precíziós munkavégzéshez alkalmas a **kitűnő tapintásérzet** következtében. Tépőzárral.

Kivitel reklámszöveg:

Tegera® 117. **Kényelmes hideg elleni védőkesztyű** teljes barkás kecskebőrből és nylonból. Robusztus az ujjaknál és a hüvelykujjnál lévő **erősítő elemeknek** köszönhetően. Precíziós munkavégzéshez alkalmas a **kitűnő tapintásérzet** következtében. Tépőzárral.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Felhasználás reklámszöveg:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Kesztyűméret | 10 |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Kesztyű típus | Hideg elleni védőkesztyű |
| Kesztyű tulajdonságai | tépőzár |
| Kesztyű tulajdonságai | Megerősített hüvelykujj hajlat |
| Tartalom | 12 |
| Felhasználás | többször használatos |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Szabvány | EN 511 |
| Hossz | 230 mm |
| EN 388 | 2121X |
| EN 511 | 01X |
| Hordozóanyag | Teljes barkás kecskebőr, nylon |
| Bevonat változat | nincs bevonat |
| Festék | fehér / fekete |
| Termék fajtája | Hideg elleni védőkesztyű |