

ejendals

Hideg elleni védőkesztyű pár Tegera® 117, Kesztyűméret: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	094821 8
GTIN	7392626010628
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 117. **Kényelmes hideg elleni védőkesztyű** teljes barkás kecskebőrből és nylonból. Robusztus az ujjaknál és a hüvelykujjnál lévő **erősítő elemeknek** köszönhetően. Precíziós munkavégzéshez alkalmas a **kitűnő tapintásérzet** következtében. Tépőzárral.

Kivitel reklámszöveg:

Tegera® 117. **Kényelmes hideg elleni védőkesztyű** teljes barkás kecskebőrből és nylonból. Robusztus az ujjaknál és a hüvelykujjnál lévő **erősítő elemeknek** köszönhetően. Precíziós munkavégzéshez alkalmas a **kitűnő tapintásérzet** következtében. Tépőzárral.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Felhasználás reklámszöveg:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Kesztyű típus	Hideg elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Tartalom	12
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Szabvány	EN 511
Hossz	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Hordozóanyag	Teljes barkás kecskebőr, nylon
Bevonat változat	nincs bevonat
Festék	fehér / fekete
Termék fajtája	Hideg elleni védőkesztyű