

**HOLEX****Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: A1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547250 A1225
GTIN	4045197973900
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6 mm.

**Felhasználás:**

**Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok,** lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

**Műszaki leírás**

Fej Ø	12,7 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	INOX
Alak leírása	Henger
Fogazás finomsági foka	durva
Teljes hossz	70 mm
Fejhossz	25 mm
Sorozat	INOX fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		