

HOLEX**Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: F0820****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547250 F0820
GTIN	4045197973962
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Auszténites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Teljes hossz	65 mm
Fej Ø	8 mm
Fogazás finomsági foka	durva
Fogazás rövid jelölése	INOX
Szár Ø	6 mm
Alak leírása	gömbölyű végű, ívelt
Fejhossz	20 mm
Sorozat	INOX fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		