

**HOLEX****Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: F1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547250 F1225
GTIN	4045197973986
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6 mm.

**Felhasználás:**

**Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok,** lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

**Műszaki leírás**

Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	INOX
Teljes hossz	70 mm
Alak leírása	gömbölyű végű, ívelt
Fej Ø	12,7 mm
Fogazás finomsági foka	durva
Fejhossz	25 mm
Sorozat	INOX fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		