



## Akkus racsnis csavarozó, Típus: M12FIR12-0



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

**MILWAUKEE– akkumulátoros sarokfúró csavarozó és racsnis csavarozó**

- **REDLINK™ elektronika fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, jobb/bal forgásiránnyal és túlterhelés elleni védelemmel.**
- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**

- **Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.**

Kompakt felépítésű a gyors hozzáférés érdekében minden felhasználásnál, pl. motorokon és váltókon végzett munkánál.

Kefe nélküli POWERSTATE™ motor megerősített meghajtással és házzal a hosszú élettartam érdekében.

REDLINK PLUS™ elektronika az intelligens teljesítménymenedzsment érdekében.

#### Előny:

REDLINK PLUS™ elektronika.

#### Tartalom:

**Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.**

1/2 col – 3/8 col adapter.

#### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 175 min <sup>-1</sup>
Jellemző felhasználás	Strong
Súly	1,5 kg
Maximális nyomaték kemény	81 Nm
Szerszámbefogás	Négyszög 1/2 col
Gyártó jelölése	M12FIR12-0
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Felépítés	Racsnis csavarozó
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor-feszültség	12 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Csavarozó

## Tartozék

Akku induló készlet Típus M12NRG4	073839 M12NRG4
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12