



Kétkaros lehúzó, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	880100 5
GTIN	4021176009846
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab Ø-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Külső befogási tartomány: 105 - 750 mm

Belső befogási tartomány: 340 - 1000 mm

Befogási mélység max.: 700 mm

Teljesítmény: 15 t

Műszaki leírás

Külső befogási tartomány	105 - 750 mm
Teljesítmény	15 t

Belső befogási tartomány	340 - 1000 mm
Befogási mélység max.	700 mm
Akasztók száma	2
Külső hatszög	41 mm
Maximális nyomaték	650 Nm
Súly	47 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó