



Háromkaros lehúzó, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	880130 4
GTIN	4021176005886
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab Ø-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Külső befogási tartomány: 170 - 375 mm

Belső befogási tartomány: 200 - 500 mm

Befogási mélység max.: 200 mm

Teljesítmény: 15 t

Műszaki leírás

Külső befogási tartomány	170 - 375 mm
Befogási mélység max.	200 mm

Teljesítmény	15 t
Belső befogási tartomány	200 - 500 mm
Akasztók száma	3
Külső hatszög	36 mm
Maximális nyomaték	500 Nm
Súly	17,99 kg
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó

Tartozék

Tartalék lehúzókar pár e 3/200 mm	880200 3/200
Hosszított lehúzókarok (3 darab) e 4/500 mm	880320 4/500
Tartalék lehúzókar (3 darab) e 3/200 mm	880220 3/200
Tartalék nyomóorsó Típus 4	880150 4
Hidraulikus orsó Típus 1	880170 1