



## Akkus fúró-csavarozó, Típus: GSR1821



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070243 GSR1821
GTIN	3165140979412
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

- **Kompakt, nagy teljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

Kitűnő ergonómia és kellemesebb kezelhetőség a **kompakt design** következtében. **Motorfék** a pontos munkavégzés érdekében.

#### Előny:

Electronic Motor Protection.

#### Tartalom:

2x Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék és L-BOXX.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

### Műszaki leírás

Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális nyomaték lágy	21 Nm
Gyártó jelölése	GSR 18V-21
Maximális nyomaték kemény	55 Nm
Jellemző felhasználás	Medium
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Motor felépítése	4 pólusú DC motor
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly	1,7 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V, 4 pólusú DC motor
USP2	Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, 2 akkuval, L-Boxx-ban

## Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
--	---------------

Wireless Charging induló készlet Típus GAL1830W

073862 GAL1830W

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18  
V

073851 B18