



Akkus fúró-csavarozó FlexiClick rendszer, Típus: GSR1860FC



Rendelési adatok

Rendelés száma	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Akkus fúró-csavarozó

- **Kompakt, nagyteljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

Az **összekapcsoló** modullal való utólagos felszerelés lehetséges. Maximális rugalmasság és pontos munkavégzés nehezen hozzáférhető helyeken is a cserélhető **excenteres vagy szögadapter következtében**. Ütvefúrás betonban 1 Joule ütési energiával az **SDS-Plus ütvefúró adapternek köszönhetően. Fej hossza a bittartóval együtt csak 147 mm.**

Tartalom:

2x 5,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, szállítókoffer, segédmarkolat. Nagy számú FlexiClick rendszerű állítható rátéttel: Fúró befogó, szögadapter, excenter adapter, SDS-Plus ütvefúró adapter.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 és a 073866 sz.-tól talál.

Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
 Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V
 Gyártó jelölése: GSR 18V-60FC Set
 Motor felépítése: Kefe nélküli motor
 Akkumulátor kapacitás: 5 A·h
 Akkumulátor-feszültség: 18 V
 Maximális nyomaték lágy: 31 N·m
 Maximális nyomaték kemény: 60 N·m

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 600 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1900 min ⁻¹
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális nyomaték lágy	31 N·m
Súly	1,7 kg
Maximális nyomaték kemény	60 N·m
Gyártó jelölése	GSR 18V-60FC Set
Akkumulátor kapacitás	5 A·h
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Jellemző felhasználás	Strong

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
	073854 B18

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18
V

Wireless Charging induló készlet Típus GAL1830W

073862 GAL1830W