

Garant**Turbómaró, durva P fogazás – műanyag, HM, Típus: AS0828****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547340 AS0828
GTIN	4045197975119
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Vágóél geometria ideális kemény szén- és üvegszálás műanyagokhoz 40 % szálaránnyal. A speciális foggeometria **kisebb forgácsoló erőket** tesz lehetővé és **megakadályozza a szálak kirojtosodását**. Hengeres alak (ZYA).

Felhasználás:

Szélezéshez, kontúrmaráshoz és sorjázáshoz (mindenekelőtt szálerősítéses) műanyagoknál.

Műszaki leírás

Fogazás típusa	Műanyag
Homlokfelület kialakítása	Kétélű homlokfogazás
Teljes hossz	73 mm
Fogazás rövid jelölése	P
Fej Ø	8 mm
Fogazás finomsági foka	durva

Szár Ø	8 mm
Fejhossz	28 mm
Sorozat	P fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Műanyag, GFK	alkalmas		