

**Garant****Turbómaró, durva P fogazás – műanyag, HM, Típus: AS0625****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547340 AS0625
GTIN	4045197975102
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

Vágóél geometria ideális kemény szén- és üvegszálas műanyagokhoz 40 % szálaránnyal. A speciális foggeometria **kisebb forgácsoló erőket** tesz lehetővé és **megakadályozza a szálak kirojtosodását**. Hengeres alak (ZYA).

**Felhasználás:**

Szélezéshez, kontúrmaráshoz és sorjázáshoz (mindenekelőtt szálerősítéses) műanyagoknál.

**Műszaki leírás**

Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	P
Fogazás finomsági foka	durva
Fej Ø	6 mm
Homlokfelület kialakítása	Kétélű homlokfogazás
Teljes hossz	64 mm

Fogazás típusa	Műanyag
Fejhossz	25 mm
Sorozat	P fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Műanyag, GFK	alkalmas		