

AEG

Akkus fúró-csavarozó, Típus: BS18C2X



Rendelési adatok

Rendelés száma	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

AEG – akkus fúró-csavarozó

- Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkumulátoros fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
- FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.
- Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
- A munkaterület megvilágítása LED-del.
- 23 fokozatú nyomaték-beállítás külön fúrófokozattal.
- 13 mm gyorsbefogó fúrótokmány.
- 4 pólusú motor a maximális teljesítmény érdekében kompakt felépítés mellett.

Kivitel reklámszöveg:

- Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkus fúró-csavarozó jobb / bal forgásiránnyal.
- FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.
- Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
- 23 fokozatú nyomaték-beállítás külön fúrófokozattal.
- 13 mm gyorsbefogó fúrótokmány.

Előny:

23 fokozatú forgatónyomaték beállítás.

Tartalom:

2 × 2 Ah akku, töltőkészülék, szállítókoszár.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073820 sz. és 073846 - 073848 sz. alatt talál.

Hozzávaló töltőkészülékeket és induló készleteket a 073841 és 073844 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Maximális csigafúró Ø fában	45 mm
Súly	1,7 kg
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Szállítókoffer
Jellemző felhasználás	Strong
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Gyártó jelölése	BS 18 C2X
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1800 min ⁻¹
Maximális nyomaték kemény	50 Nm
Motor felépítése	4 pólusú motor
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG B 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, puha felülettel

Tartozék

Sarokacsavarozó adapter Típus OSD2	073920 OSD2
Akkumulátortöltő készülék Típus BL1418	073841 BL1418
Sarokacsavarozó adapter Típus WB1	073920 WB1