



Háromkaros lehúzó, Típus: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	880130 10
GTIN	4021176013621
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab Ø-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Külső befogási tartomány: 27 - 130 mm

Belső befogási tartomány: 70 - 180 mm

Befogási mélység max.: 100 mm

Teljesítmény: 6 t

Műszaki leírás

Teljesítmény	6 t
Belső befogási tartomány	70 - 180 mm

Külső befogási tartomány	27 - 130 mm
Befogási mélység max.	100 mm
Akasztók száma	3
Maximális nyomaték	80 Nm
Külső hatszög	17 mm
Súly	1,59 kg
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó

Tartozék

Tartalék lehúzókar pár e 1/100 mm	880200 1/100
Hosszított lehúzókarok (3 darab) e 1/200 mm	880320 1/200
Tartalék lehúzókar (3 darab) e 1/100 mm	880220 1/100
Tartalék nyomóorsó Típus 1	880150 1