



Kétkaros lehúzó, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	880100 1
GTIN	4021176009433
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab Ø-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Külső befogási tartomány: 30 - 90 mm

Belső befogási tartomány: 70 - 140 mm

Befogási mélység max.: 100 mm

Teljesítmény: 4,5 t

Műszaki leírás

Befogási mélység max.	100 mm
Belső befogási tartomány	70 - 140 mm

Külső befogási tartomány	30 - 90 mm
Teljesítmény	4,5 t
Akasztók száma	2
Maximális nyomaték	80 Nm
Külső hatszög	17 mm
Súly	1,305 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó

Tartozék

Tartalék nyomóorsó Típus 1	880150 1
Tartalék lehúzókar (3 darab) e 1/100 mm	880220 1/100
Tartalék lehúzókar pár e 1/100 mm	880200 1/100
Hosszított lehúzókar pár e 1/200 mm	880300 1/200