

Garant**Kisméretű csapos köszörűkő finom, AR, Típus: KU10****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 550400 KU10 |
| GTIN | 4045197975331 |
| Árucikk kategória | 51E |

Leírás**Kivitel:**

A GARANT csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

Kerámia kötésű csapos köszörűkövek, **nemeskorund, rózsaszín (AR)**. Középkemény kivitel. Finom szemcsézet. Szár Ø 3 mm, szárhossz 30 mm.

Felhasználás:

Ötvöztelen és enyhén ötvözött acélok és **acélöntvény** univerzális megmunkálásához. Ajánlott forgácsoló sebesség 30 – 50 m/s.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Szár Ø | 3 mm |
| Finomsági fok | finom |
| Fej Ø | 10 mm |
| Fejhossz | 10 mm |
| Csiszolóanyag | Normál korund (A) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |

| | |
|----------------------|------------------|
| Terméknév attribútum | AR |
| Termék fajtája | Csapos köszörűkő |