

PARAT®**X-ABS szerszámkoffer aljrésszel, 3 szerszámbetéttel és TSA zárral, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	692641 1
GTIN	4006793001114
Árucikk kategória	63X

Leírás**Kivitel:**

Az **X-ABS** extrém ütésálló, törésálló és ezáltal **repüléshez alkalmas**. A felület struktúrája karcálló, **csúszásgátló (gumírozott hatású)** és rendkívül **felületkímélő**. Kettős alumíniumkeretbe **integrált billenő zárral**, a kofferfedél rögzítéséhez zsanérokkal és csúszótalppal.

Belső kialakítás:

1 felosztható aljrész szerszámbetéttel 1 fedélként használható szerszámtartóval (692750 sz.), 1 szerszámbetét 2 szerszámtartóval (692720 sz.), 1 szerszámbetét 1 szerszámtartóval (692730 sz.), 1 betét iratokhoz, a fedélben fixen rögzítve.

TSA zárok: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a zárokat az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (zárok tönkretétele).

Figyelem:

A külön koffer ajánlatkérésre más zártípusokkal is kapható.

Műszaki leírás

Belső méret hossz	460 mm
Súly	5 kg

Belső méret magasság	310 mm
Belső méret szélesség	190 mm
Alapanyag	X-ABS
Szerszámtárolás módja	Késszár
Koffer terhelhetőség	30 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Szerszámbetét 2 szerszámrögzítővel	692720
Védőtakaró	692800
Betétlemez közepes elválasztóval, 6 kis elválasztóval és fedéllel	692770
Hosszlemez aljrészhez	692150
Utólagos számozás lakat készlet	692755
Keresztlemez aljrészhez	692170