

RIDGID
Peddinghaus**Felnyitható csősatu, Max. befogható tartomány csőnél: 2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	868600 2
GTIN	095691110527
Árucikk kategória	83S

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból készült, törhetetlen. Felnyitható alak önzáró beakadó kampóval. Kovácsolt acél, mozgatható szorítópfákkal. Cserélhető szorítópfák és satupofák. Mart és edzett fogófelületek. Erős orsó eltolható hajtókarral.

Figyelem:

Állítható anyagtartó állványt a 919904 sz. alatt és munkapadokat a 921001 számtól talál a Műhelyberendezés katalógusban.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	60 mm
Max. befogható tartomány csőnél	2 coll
Súly	4,3 kg
Termék fajtája	Csősatu

