



Hidraulikus orsó, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	880170 2
GTIN	4021176034831
Árucikk kategória	83U

Leírás

Felhasználás:

A hidraulikus orsó nagy nyomóteljesítményének köszönhetően rendkívül előnyös az erősen megszorult alkatrészekhez. Az orsót addig kell becsavarni, míg a nyomóidom fixen ül a tengelyen. A hidraulikát ezután a felső orsó elforgatásával kell működtetni. Használható a 880100 sz. 4-es méretű, valamint 880130 sz. 4 – 6 méretű lehúzóhoz.

Alkalmazható:

Lehúzó 880130 sz.: 5; 6 méret

Műszaki leírás

Hidraulika teljesítménye	200 kN (20 t)
Hidraulika lökete	10 mm
Termék fajtája	Orsó

