



## Csapos köszörűkő, J keménység durva, AW-CER, Típus: ZY1020



### Rendelési adatok

Rendelés száma	551795 ZY1020
GTIN	4007220898512
Árucikk kategória	55E

### Leírás

#### Kivitel:

A **PFERD csapos köszörűkövek** (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) a kötés keménységi foka, a szemcsefajta és a szemcse méret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel kíméli az embert, a gépet és a szerszámot. A PFERD csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

**durva**, 46-os szemcse.

Csapos köszörűkő **kevert szemcsével (AW-CER), J keménységgel**. Fehér nemes korund és **kerámia, mikrokristályos szinterkorund** lágy kötésű kombinációja nagy önélező hatással az állandóan magas leválasztási teljesítmény érdekében hűvös csiszolási jellemzők mellett (Pferd jelölés AWCO).

#### Felhasználás:

Nehezen forgácsolható szuperötvözetek, mint a **titán anyagok, a nikkelt és kobalt alapú ötvözetek**, valamint **edzett acél** felületi megmunkálásához.

Ajánlott forgácsolási sebesség 30 – 50 m/s.

### Műszaki leírás

Finomsági fok	durva
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	10 mm
Fejhossz	20 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	AW-CER
Termék fajtája	Csapos köszörűkő