


3M**VHB™ Power ragasztószalag, Gyártó jelölése: GPH****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilat ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

GPH#110GF fémekhez, magas hőmérsékletekhez és porfestés előtt. **19 mm x 3 m.**

Felhasználás:

Alkalmas fémekhez, festett felületekhez, festett fához, üveghez, kerámiához és számos műanyaghoz. Bel- és kültéri használathoz.

Hossz: 3 m

Szélesség: 19 mm

Festék: szürke

Rövid ideig max. hőállóság: 230 °C

Hosszú ideig max. hőállóság: 150 °C

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	GPH-110GF
Vastagság	1,1 mm

Szélesség	19 mm
Festék	szürke
Hossz	3 m
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Ragasztószalagok száma	1
Tárolási levegő páratartalom	40 - 65 %
Tárolási hőmérséklet	16 - 25 °C
Ragasztóerő acélon	3,7 N/mm
Tágulási képesség	300 %
Hőálló max.	150 °C
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Összeszerelés
Hordozóanyag	PE
Ragasztó massa	akrilát
Különlegesség	nedvességálló
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	csillapító
Különlegesség	nyíróerőnek ellenáll
Különlegesség	magas hőmérsékletnek ellenáll
Eltarthatóság	24 hónap